


**РУЧНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
СТРЕППИНГ МАШИНА  
KZ-2TC**





### Меры предосторожности:

- Включите машину и поверните ручку быстрого нагревания, спустя 2 минуты можно начать работу.
- Возможное напряжение 220 В или 110 В
- При первом применении возможно возникновение неприятного запаха в результате нагревания головки, будьте готовы к этому. Данный аппарат применяет электронный температурный контроль, что значительно упрощает ее использование.
- Для сохранения чистоты машины и хорошего качества спайки при продолжительной работе машины следите, чтобы разнообразные частички не налипали на нагревающую поверхность.
- Движущие части машины сохраняйте в чистоте и периодически смазывайте.
- Для продления срока службы машины, используйте ее только по назначению.

Запрещено использовать машину без заземления.



Рис.1 Включите машину и поверните ручку быстрого нагревания, через 2 минуты можно начать работу. Вставьте конец пластиковой ленты под пружиной (7) и положите горизонтально под передний прижим (11).



Рис.2 Одним концом ленты по кругу обмотайте упаковываемый продукт , другой конец положите горизонтально под задний прижим (12);наклоните вперед заднюю ручку(14), плотно натяните ленту вокруг упаковываемого продукта и вставьте другой конец ленты между нижним(9) и верхним ножом(10).



Рис.3 Прижмите корпус аппарата левой рукой а правой рукой нажмите переднюю ручку (13) вниз до конца! Обрезка и запайка произойдет в течение 2 секунд. Когда загорится желтая лампочка отпустите переднюю ручку, чтобы вернуть ее в первоначальное положение.





Рис.4 Нажмите заднюю ручку (14) вниз по направлению к оператору ,осуществите подъем прижима (15) поднимите задний прижим(12), и завершите тем самым первый круг. Тем временем, нажмите вниз ручку переднего прижима(20), поднимите передний прижим(11),и наклоните машину чтобы извлечь остатки пластиковой ленты. Обвязите продукт еще раз, повторяя все вышеперечисленные действия.



Данный инструмент легок, удобен и эффективен. Аппарат соответствует современным технологиям упаковки стреппинг-лентой. С KZ-2TC отпадает необходимость использовать металлические скобы, натяжители, упаковочные клещи и другой инструмент для обвязки грузов. Мы предлагаем Вам современный усовершенствованный инструмент.

## Характеристики

1. Эта машина использует электронный температурный контроль, быстра в управлении, экономично потребляет электроэнергию. Она может непрерывно работать в течение 8 часов потребляя менее 1 кВт/ч.
2. Данный стреппинг инструмент спаивает ленту так же хорошо, как и гораздо более дорогие стреппинг машины, он является отличной альтернативой традиционным способам крепления лент с помощью скреп и пряжек.
3. Инструмент легко приспосабливается к различным условиям. Возможно использовать пластиковые ленты толщиной от 0.7 до 1.8 мм, шириной от 12 до 16 мм.
4. Ручной стреппинг инструмент малогабаритный и обладает небольшим весом около 3 кг. Его можно легко переставлять с одного места на другое. Им будет легко обвязывать предметы, которые затруднительно передвигать из-за больших габаритов или веса (Например: предметы нестандартной формы, такие как мебель или металлические конструкции)
5. Стреппинг инструмент можно использовать в различных областях, в производствах, на складах магазинов, и т.д. Особено широко инструмент востребован на небольших и средних предприятиях, для частного использования, но не для крупных производств (они используют более мощное стреппинг оборудование).

